

41 34 165

Gripzange



- Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet
 - Form: Langbeck-Gripzange, schmale, lange Backen

Artikel-Nr.	41 34 165
EAN	4003773047858
Zange	glanzverzinkt
Form	3
Spannkapazität rund mm	20
Spannkapazität 4-kant mm	10
Spannkapazität 6-kant mm	24
Länge mm	165
Gewicht netto g	189

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
41 09 01	4003773053149	Zugfeder für 41 und 42