


41 44 200

Gripzange



- Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet
 - Form: Langbeck-Gripzange, schmale, lange Backen
 - Form: gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche
 - Form: nicht verzahnter Greifbereich zum Abklemmen von Schläuchen



| | |
|--------------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 41 44 200 |
| EAN | 4003773080343 |
| Form | 4 |
| Zange | glanzverzinkt |
| Spannkapazität rund mm | 20 |
| Spannkapazität 4-kant mm | 20 |
| Spannkapazität 6-kant mm | 30 |
| Länge mm | 200 |
| Gewicht netto g | 400 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten