

# 42 14 280

## Schweiß-Gripzange



- Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken aus warmfestem Guss-Stahl
- Spannt nebeneinander liegendes Profil- oder Flachmaterial beim Schweißen
- Auch für Profile mit Stegen bis zu 25 mm Höhe

<b>Artikel-Nr.</b>	42 14 280
<b>EAN</b>	4003773022206
<b>Zange</b>	glanzverzinkt
<b>Spannkapazität rund mm</b>	30-65
<b>Spannkapazität 4-kant mm</b>	50
<b>Länge mm</b>	280
<b>Gewicht netto g</b>	917

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
41 09 01	4003773053149	Zugfeder für 41 und 42