

42 24 280

Schweiß-Gripzange



- Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken aus warmfestem Guss-Stahl
- Spannt zentrisch nebeneinander liegendes Rund- oder Rohrmaterial beim Schweißen

Artikel-Nr.	42 24 280
EAN	4003773022213
Zange	glanzverzinkt
Spannkapazität rund mm	10-70
Länge mm	280
Gewicht netto g	850

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
41 09 01	4003773053149	Zugfeder für 41 und 42