

42 34 280

Schweiß-Gripzange



- Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet
- Spannt sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm

Artikel-Nr.	42 34 280
EAN	4003773022220
Zange	glanzverzinkt
Spannkapazität 4-kant mm	90
Länge mm	280
Gewicht netto g	692

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
41 09 01	4003773053149	Zugfeder für 41 und 42