

# 42 44 280

## Schweiß-Gripzange



- Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Mit beweglichen Backen
- Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet
- Spannt ausgleichend sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm

<b>Artikel-Nr.</b>	42 44 280
<b>EAN</b>	4003773080350
<b>Zange</b>	glanzverzinkt
<b>Spannkapazität 4-kant mm</b>	90
<b>Länge mm</b>	280
<b>Gewicht netto g</b>	740

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten