

# 44 11 J2

## Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: DIN 5256 C; gerade Spitzen



Artikel-Nr.	44 11 J2
EAN	4003773022879
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	1
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm	19 - 60
Form	gerade Spitzen
# Ø mm	19 - 60
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	1,8
Länge mm	180
Gewicht netto g	135

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

