

# 44 11 J4

## Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: DIN 5256 C; gerade Spitzen



<b>Artikel-Nr.</b>	44 11 J4
<b>EAN</b>	4003773042549
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Kunststoff überzogen
<b>Form</b>	1
<b>Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm</b>	85 - 140
<b>Spitzen (Durchmesser) Ø mm</b>	3,2
<b>Länge mm</b>	320
<b>Gewicht netto g</b>	469

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

