

44 13 J0

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: DIN 5256 C; gerade Spitzen



Artikel-Nr.	44 13 J0
EAN	4003773048176
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	1
Kopf	
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm	8 - 13
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	0,9
Länge mm	140
Gewicht netto g	89

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

