

44 13 J4

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: DIN 5256 C; gerade Spitzen



Artikel-Nr.	44 13 J4
EAN	4003773017301
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	1
Kopf	
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm	85 - 140
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	3,2
Länge mm	320
Gewicht netto g	463

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

