

# 99 10 250

## Kraft-Monierzange hochübersetzt



- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.	99 10 250
EAN	4003773071396
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,3
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	1,8
Kopfbreite mm	25,0
Schneidenlänge mm mm	23
Länge mm	250
Gewicht netto g	350

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

