


# 44 21 J31

## Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen



<b>Artikel-Nr.</b>	44 21 J31
<b>EAN</b>	4003773033769
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Kunststoff überzogen
<b>Form</b>	2
<b>Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm</b>	40 - 100
<b>Spitzen (Durchmesser) Ø mm</b>	2,3
<b>Länge mm</b>	215
<b>Gewicht netto g</b>	196

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

