


44 23 J21

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	44 23 J21
EAN	4003773042976
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Kopf	
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm	19 - 60
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	1,8
Länge mm	170
Gewicht netto g	138

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

