


# 44 23 J31

## Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	44 23 J31
EAN	4003773042983
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Kopf	
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm	40 - 100
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	2,3
Länge mm	215
Gewicht netto g	200

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

