

99 11 300

Kraft-Monierzange hochübersetzt



- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.	99 11 300
EAN	4003773042365
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,8
Kopfbreite mm	25,0
Schneidenlänge mm mm	25
Länge mm	300
Gewicht netto g	537

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

