


44 31 J22

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen

45° gewinkelt



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: 45° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	44 31 J22
EAN	4003773066965
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	3
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm	19 - 60
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	1,8
Länge mm	180
Gewicht netto g	140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

