


# 46 21 A11

## Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	46 21 A11
EAN	4003773023005
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Kapazität für Wellendurchmesser Ø mm	10 - 25
Form	gebogene Spitzen
# Ø mm	10 - 25
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	1,3
Länge mm	125
Gewicht netto g	85

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

