

# 26 13 200


## Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)



- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	26 13 200
EAN	4003773040590
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Kopf	
Form	1
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	169



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

