


46 23 A01

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	46 23 A01
EAN	4003773017509
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Kopf	
Kapazität für Wellendurchmesser Ø mm	3 - 10
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	0,9
Länge mm	125
Gewicht netto g	84

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

