


# 46 23 A31

## Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	46 23 A31
EAN	4003773043041
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Kopf	
Kapazität für Wellendurchmesser Ø mm	40 - 100
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	2,3
Länge mm	200
Gewicht netto g	221

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

