


26 22 200 T




Flachrundzange mit Schneide mit Befestigungsöse mit Befestigungsöse



- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung



Artikel-Nr.	26 22 200 T
EAN	4003773080008
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Form	2
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,2
L4 mm	23,0
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	202



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten