

46 31 A32

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen

45° gewinkelt



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: 45° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	46 31 A32
EAN	4003773067023
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	3
Kapazität für Wellendurchmesser Ø mm	40 - 100
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	2,3
Länge mm	210
Gewicht netto g	213

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

