

50 01 160

Kneifzange



- Für härteste Beanspruchung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Schneidhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Artikel-Nr.	50 01 160
EAN	4003773015802
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	1,8
Schneidenlänge mm	20,5
Länge mm	160
Gewicht netto g	223



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

