

# 50 01 250

## Kneifzange



- Für härteste Beanspruchung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Schneidhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



<b>Artikel-Nr.</b>	50 01 250
<b>EAN</b>	4003773016267
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Kunststoff überzogen
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,2
<b>Schneidenlänge mm mm</b>	28
<b>Länge mm</b>	250
<b>Gewicht netto g</b>	583



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

