

67 01 200

Kraft-Vorschneider



- Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	67 01 200
EAN	4003773040637
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,8
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	5,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	318



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

