

# 67 05 160

## Kraft-Vorschneider



- Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Artikel-Nr.  | 67 05 160                  |
| EAN  | 4003773017936              |
| Zange  | verchromt                  |
| Griffe   | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Kopf   |                            |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm | 3,4                        |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm       | 2,5                        |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm         | 2,0                        |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm      | 4,5                        |
| Länge mm   | 160                        |
| Gewicht netto g                                    | 266                        |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

