

70 02 160

Seitenschneider



- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Mit verlängerter Schneide

| | |
|---|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 70 02 160 |
| EAN | 4003773034032 |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Form | 0 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm | 3,0 |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm | 2,0 |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm | 4,0 |
| Nennmaß | 160 mm |
| Länge mm | 160 |
| Gewicht netto g | 206 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

