

40 04 180

Universal-Gripzange



- Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet



Artikel-Nr.	40 04 180
EAN	4003773022190
Zange	glanzverzinkt
Spannkapazität rund mm	35
Spannkapazität 4-kant mm	25
Spannkapazität 6-kant mm	32
Länge mm	180
Gewicht netto g	310

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
40 09 180 01	4003773053101	Zugfeder für 40 04 180
40 09 180 02	4003773053118	Schenkelfeder des Kipphebels für 40 04 180