

71 22 200

KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider, gewinkelt



- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis \varnothing 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
 - Form: 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum nahezu flächenbündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen
- Mit schlanken Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
- Zusätzlich in die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport

60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern

Die geniale Übersetzungsmechanik gewährleistet extrem günstige Hebelverhältnisse bei sehr geringer Reibung. Die Schnittkräfte liegen über dem 30-fachen der aufgewendeten Handkraft.

Artikel-Nr.	71 22 200
EAN	4003773066873
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Form	2
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) \varnothing mm	5,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) \varnothing mm	4,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) \varnothing mm	3,6
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) \varnothing mm	6,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	375

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

