

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut Wellrohrsneider



- Für Wellrohre mit \varnothing von 13 - 32 mm
- Zum Ablängen von leeren oder fertig konfektionierten Wellrohren
- Einsatz im Bereich Elektro- und Bauhandwerk sowie in der Sanitärinstallation
- Vertieft liegende Messer verhindern Verletzungen
- Exakter, bündiger Schnitt, ohne die innenliegenden Leitungen zu beschädigen
- Schnitt auf der Außenwelle - keine scharfe Schnittkante innen im Wellrohr
- Schnelles und sicheres Arbeiten
- Leichtes Einlegen des Wellrohres für sicheres und einfaches Trennen: kein Verschnitt
- Bei dickwandigen Wellrohren nach dem Rundschnitt kurz hinter dem Schnitt neu ansetzen und das Wellrohr abbrechen
- Schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Doppelseitige Führung für präzisen Schnitt
- Gehäuse aus stabilem Polyamid-Compound-Kunststoff



Durch das Trennen der Wellrohre außen auf der Welle, können innenliegende Leitungen nicht beschädigt werden. Dadurch weist das innere Rohrende an der Trennstelle immer einen Radius auf. Hierdurch wird auch bei späteren Bewegungen der Leiter oder beim Einziehen eines neuen oder zusätzlichen Leiters keine Leitung beschädigt.

Artikel-Nr.	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
Schneidkapazitäten (Durchmesser) \varnothing mm	13 - 32
Abisolierwert Leiter und Litze mm²	0,2 - 0,4
Länge mm	100
Gewicht netto g	46

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten