

90 25 20

Rohrschneider für Verbundrohre



PATENTED



- Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 bis 25,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 bis 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu verletzen
- Möglichkeit zur Anbringung eines Kalibrierdorns z. B. für Geberit-Verbundrohre Ø 11,5 und 15,0 mm
- Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar



Artikel-Nr.	90 25 20
EAN	4003773046004
Werkzeug	verzinkt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwerte Verbundrohre (Durchmesser) Ø mm	12 - 25
Schneidwerte Schutzrohre (Durchmesser) Ø mm	18 - 35
Messerlänge mm	25
Länge mm	210
Gewicht netto g	332



Verbundrohre Ø 12 bis 25 mm werden sauber und ohne Verformung geschnitten



Sauberes Schneiden von Schutzrohren Ø 18 bis 35 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
90 29 01	4003773031932	Ersatzmesser für 90 25 20 (Verbundrohre) für Verbund- und Schutzrohre
90 29 02	4003773031949	1 Paar Ersatzmesser für 90 25 20 (Schutzrohre) für Verbund- und Schutzrohre
90 29 15	4003773031956	Kalibrierdorn für 90 25 20 (Geberit-Rohre) für Verbund- und Schutzrohre
90 29 20 01	4003773053651	Feder für 90 25 20
90 29 20 02	4003773053668	Kunststoff-Schonbacken für 90 25 20