

90 42 250

Profil-Verbundzange



- Für die Herstellung fester Verbindungen aller bei Trennwänden und abgehängten Decken verwendeten Profilbleche
- Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung
- Zangenkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet
- Für Einhandbedienung



Artikel-Nr.	90 42 250
EAN	4003773047865
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kapazität Millimeter	max. 1,2 (2 x 0,6)
Länge mm	250
Gewicht netto g	676



Ansetzen der Zange an zwei zu verbindenden Profilblechen



Das Stempelwerkzeug wird durch die Profilbleche gedrückt

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

