

95 06 230

Kabelschere



- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels
- Mit Klemmschutz
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Scherenkörper: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet
- Griffe: Kunststoff, schlagfest
- Für Cu-Leiter eindrätig bis 16 mm², mehrdrätig bis 50 mm² und feindrätig bis 70 mm²; für Al-Leiter mehrdrätig 70 mm²
- Leichter Schnitt bei Einhandbedienung durch hohe Übersetzung
- Rostfreier Spezialstahl, gehärtet und angelassen

Artikel-Nr.	95 06 230
EAN	4003773006305
Kopf	poliert
Griffe	isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig (Durchmesser) Ø mm	16
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig mm²	50
AWG	1/0
Länge mm	230
Gewicht netto g	274

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

