

95 39 315 A02

Festmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315

A (Ratschenprinzip)

für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel)



Artikel-Nr.	95 39 315 A02
EAN	4003773078593
Werkzeug	
Griffe	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm ²	0
MCM	
Länge mm	315
Gewicht netto g	183

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Produkte

No.	EAN	
95 32 315 A	4003773078562	
95 36 315 A	4003773078579	