

# 95 61 150

## Bowdenzugschneider



- Für Bowdenzüge und weiche Drahtseile (auch V2A) bis Ø 3,0 mm
- Leichter, sauberer Schnitt durch besondere Schneidenform
- Sichelförmige Schneiden umschließen das Schnittgut und verhindern Aufspleißen des Drahtseiles
- Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

<b>Artikel-Nr.</b>	95 61 150
<b>EAN</b>	4003773065197
<b>Schere</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Kunststoff überzogen
<b>Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser) Ø mm</b>	3
<b>Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser) Ø mm</b>	3
<b>Länge mm</b>	150
<b>Gewicht netto g</b>	205



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
95 69 190 01	4003773053873	Gelenkschraube, Mutter und Scheibe für 95 61 190