

97 39 08

Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen



Die platz-, kosten- und gewichtssparende Crimpzange für Installations- und Reparaturarbeiten. Jetzt braucht der Installateur nur noch ein Werkzeug statt fünf wie bisher.

Artikel-Nr.	97 39 08
EAN	4003773070092
Zange	
Griffe	
Kapazität Quadratmillimeter mm²	0,25-6,0
Anwendung	
Anzahl der Nester	
AWG	23 - 10
Länge mm	
Gewicht netto g	45



Wechselposition:
Ausklappen des
Servicehebels für
parallele
Backenstellung



Crimpeinsatz-Wechsel:
Magazinposition
entsperren,
Crimpeinsatz in der
Zange entnehmen



Servicehebel
einklappen und Zange
durchdrücken – bereit
für den nächsten
Einsatz



Magazin für
Crimpeinsätze kann am
Gürtel getragen werden



Gut sichtbare
Kennzeichnung der
Crimpeinsätze mit
Piktogrammen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Produkte

No.	EAN	
97 33 01	4003773066927	Crimpzange mit Wechselmagazin und 3 Crimpeinsätzen
97 33 02	4003773066934	Crimpzange mit Wechselmagazin und 5 Crimpeinsätzen