

97 43 06

Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze



PATENTED



- Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen
- Nahezu parallele Crimpbewegung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ergonomisch geformte Griffe
- Verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
- Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Mit montiertem Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder



Mit der Möglichkeit, nahezu alle aktuellen Crimpverbindungen in einem Werkzeug mit modernster Crimpzangentechnik zu verpressen, löst die Crimp-Systemzange fast alle Aufgabenstellungen in der mobilen und stationären Crimpertechnik und ist für Standardcrimpungen ein hervorragendes Profiwerkzeug.

Artikel-Nr.	97 43 06
EAN	4003773031048
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	Crimp-Systemzange für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder
Kapazität Quadratmillimeter mm²	0,5 - 6,0
Anzahl der Nester	3
AWG	20 - 10
Länge mm	200
Gewicht netto g	610

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

