

# 97 49 40

## Crimpeinsatz für Koaxial-Verbinder



<b>Artikel-Nr.</b>	97 49 40
<b>EAN</b>	4003773030959
<b>Anwendung</b>	Koaxial-Verbinder RG 58, 59, 62, 71, 223
<b>Kabeltyp</b>	RG 58, 59, 62, 71, 223
<b>Crimpmass SW mm mm</b>	5,4; 6,48; 1,72
<b>Hülsen (Durchmesser) Ø mm</b>	6,4; 7,6; 2,1
<b>Anzahl der Nester</b>	3
<b>Gewicht netto g</b>	57

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Produkte

No.	EAN	
<a href="#">97 43 200</a>	4003773030812	Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
<a href="#">97 43 E</a>	4003773076858	
<a href="#">97 43 E AUS</a>	4003773076872	
<a href="#">97 43 E UK</a>	4003773076865	
<a href="#">97 43 E US</a>	4003773077008	