

97 51 12

Crimpzange für Westernstecker



- Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
- Zum Verpressen von 4-, 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 10 (7,65 mm breit) Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)
- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Artikel-Nr.	97 51 12
EAN	4003773043188
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	Westernstecker
Kapazität	RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Anzahl der Nester	3
Länge mm	200
Gewicht netto g	533



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
97 59 12	4003773069997	Ersatzmesser für 97 51 12