

97 53 04

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung



PAT. PEND.



- Geringere Griffweite
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhüslengröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
- Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss
- Insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 8

Die kleine Crimpzange für Aderendhülsen mit zwei großen Vorteilen für den Anwender: - Automatische Selbsteinstellung auf die verwendete Aderendhülse: Das entlastet den Fachmann und bietet sicheres, zuverlässiges und schnelles Vercrimpen. - Erweiterte Anwendungsbereiche

Artikel-Nr.	97 53 04
EAN	4003773028017
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter mm ²	0,08 - 10 + 16
Anzahl der Nester	1
AWG	28 - 5
Länge mm	180
Gewicht netto g	405

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
97 59 30	4003773053965	Zugfeder für 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Zugfeder für 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Sicherungsringe fuer Modell 97 53 für 97 53 xx