

97 54 24

Crimpzange für Miniaturstecker Parallelcrimp



- Parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Mit montierter Positionierhilfe für D-Sub-Miniatur-Stecker für eine exakte Lagepositionierung von Verbinder und Kabel
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Crimpzangen für andere Miniaturstecker wie z. B. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... auf Anfrage
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



| | |
|---|-----------------------------|
| Artikel-Nr. | 97 54 24 |
| EAN | 4003773060215 |
| Zange | brüniert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Anwendung | D-Sub-; HD 20-; HDE-Stecker |
| Kapazität Quadratmillimeter mm² | 0,03 - 0,56 |
| Anzahl der Nester | 3 |
| AWG | 32 - 20 |
| Länge mm | 190 |
| Gewicht netto g | 305 |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

