

97 54 25

Crimpzange für Miniaturstecker Parallelcrimp für Stecker der Serie Micro-Fit™ von Molex LLC



- Parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Mit montierter Positionierhilfe für D-Sub-Miniatur-Stecker für eine exakte Lagepositionierung von Verbinder und Kabel
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Crimpzangen für andere Miniaturstecker wie z. B. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... auf Anfrage
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Artikel-Nr.	97 54 25
EAN	4003773079859
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kapazität Quadratmillimeter mm²	0,35-0,75 / 1,0 / 0,2-0,5
Anwendung	Zum Vercrimpen von Steckern der Serie Micro-Fit™ von Molex LLC
Anzahl der Nester	3
AWG	
Länge mm	190
Gewicht netto g	305



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten