

97 78 180 T

Crimpzange für Aderendhülsen mit Befestigungsöse



- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²
- Verbesserte Übersetzung für 30 % leichteres Crimpen
- Leichte und schlanke Bauweise
- Verpressung in gekennzeichneten Halbbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
- Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Artikel-Nr.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Kopf	poliert
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Kapazität Quadratmillimeter mm²	0,25 - 16,0
Anwendung	Aderendhülsen
Anzahl der Nester	9
AWG	23 - 5
Länge mm	180
Gewicht netto g	254



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten