

# 98 03 10

## Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff



- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl



Artikel-Nr.	98 03 10
EAN	4003773026129
Spitze	brüniert
Griff	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schlüsselweite S mm	10,0
Klingenlänge mm	125,0
Grifflänge mm	112
Kopfdurchmesser d mm	17,0
Länge mm	237
Gewicht netto g	118

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

