

98 07 250

Rollgabelschlüssel verstellbar



- Parallel geführte, glatte Greifbacken
- Schlüsselweite stufenlos einstellbar
- Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück
- Chrom-Vanadin-Stahl



Artikel-Nr.	98 07 250
EAN	4003773071518
Werkzeug	verchromt
Griff	tauchisoliert
Backenbreite mm	8,0
Kopfbreite mm	16,0
Breite mm	73,0
Tiefe mm	20,0
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	30
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite Zoll	1 1/8
Länge mm	260
Gewicht netto g	500



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

