

98 20 40

Schraubendreher für Schlitzschrauben



- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl



Artikel-Nr.	98 20 40
EAN	4003773026402
Spitze	brüniert
Griff	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidenbreite mm	4,0
Klingenlänge mm	100
Grifflänge mm	102
Nennmaß	4,0 mm
Schneidendicke mm	0,8
unisolierete Klingenlänge mm	15
Länge mm	202
Gewicht netto g	38

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

