

98 20 55

Schraubendreher für Schlitzschrauben



- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl



| | |
|-----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 98 20 55 |
| EAN | 4003773024224 |
| Spitze | brüniert |
| Griff | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft |
| Isolationsnorm | IEC 60900 DIN EN 60900 |
| Schneidenbreite mm | 5,5 |
| Klingenlänge mm | 125 |
| Grifflänge mm | 107 |
| Nennmaß | 5,5 mm x 125 mm |
| Schneidendicke mm | 1,0 |
| unisolierte Klingenlänge mm | 15 |
| Länge mm | 232 |
| Gewicht netto g | 69 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

