

98 33 25

Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant 3/8", umsteckbar



- Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
- Verriegelbare Drehmomenteinstellung
- Sehr sichere Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
- Transparent isolierter Skalenbereich
- Kalibrierbescheinigung beiliegend
- Chrom-Vanadin-Stahl

1000V $\frac{3}{8}$ "

Artikel-Nr.	98 33 25
EAN	4003773072676
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Anwendungsbereich	5 - 25 Nm
Verbindungsvierkant Zoll	3/8
Länge mm	290
Gewicht netto g	1230

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

