

# 98 33 50

## Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar



- Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
- Verriegelbare Drehmomenteinstellung
- Sehr sichere Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
- Transparent isolierter Skalenbereich
- Kalibrierbescheinigung beiliegend
- Chrom-Vanadin-Stahl

1000V 3/8

<b>Artikel-Nr.</b>	98 33 50
<b>EAN</b>	4003773071761
<b>Isolationnorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Verbindungsvierkant Zoll</b>	3/8
<b>Anwendungsbereich</b>	5 - 50 Nm
<b>Länge mm</b>	385
<b>Gewicht netto g</b>	1230

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

