


98 37 11

Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"



- Für metrische Sechskantschraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt
- Chrom-Vanadin-Stahl



Artikel-Nr.	98 37 11
EAN	4003773020585
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schlüsselweite S mm	11,0
Durchmesser Wirkseite d max. mm	20,0
Verbindungsvierkant Zoll	3/8
Länge mm	43
Gewicht netto g	32



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

